



VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 2 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	201304 2
GTIN	4045197857781
Produktų klasė	12X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 4 mm

Bendras ilgis L: 38 mm

Koto Ø D_s : 3 mm

Koto forma: HA

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	2 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Bendras ilgis L	38 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Dantų skaičius Z	2
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Koto $\varnothing D_s$	3 mm
Koto forma	HA
Pjovimo briaunos ilgis L_c	4 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza