

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 4
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 7
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 1616H11
Plokštelės dydis	11 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Svirtis	259015 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L ₄	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Svirties varžtas	259018 6
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Svirtis Tipas 7	259015 7
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500