

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 6
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 2525M11
Plokštelės dydis	11 mm
Svirtis	259015 7
Galvutės ilgis L ₁	29 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 4
Atraminė plokštelė	259031 7
Koto dydis	25 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2,5 mm	674242 2,5
Svirtis Tipas 7	259015 7
Atraminė plokštelė Tipas 7	259031 7
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500