

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Svirtis	259015 8
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	15 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Galvutės ilgis L ₁	37 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Laikiklio ISO kodas	PDNNR/L 2525M15
Svirties varžtas	259018 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	63 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 28	259031 28
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 8	259015 8
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Svirties varžtas Tipas 7	259018 7
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500