

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 20
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	29 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 2525M12
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	22 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 2
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500