

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 37
Bendras ilgis L	150 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Darbinės dalies ilgis $L_4$	22 mm
Svirtis	259015 12
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 2525M15
Plokštelės dydis	15 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Svirties varžtas	259018 11
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500