

Garant**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: D1009****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540709 D1009
GTIN	4045197555564
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma D „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutuliu

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis: 9 mm

Bendras ilgis: 49 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	rutuliu
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Forma	D1009
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Galvos Ø	10 mm
Bendras ilgis	49 mm

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	9 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		