

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 6
Bendras ilgis L	170 mm
Atraminė plokštelė	259031 37
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Svirties varžtas	259018 11
Plokštelės dydis	15 mm
Koto dydis	32 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Svirtis	259015 12
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 3232P15
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500