

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	19 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Svirtis	259015 13
Koto dydis	32 mm
Svirties varžtas	259018 13
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 3232P19
Atraminė plokštelė	259031 38
Galvutės ilgis L ₁	39 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500