

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 2020K12
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Atraminė plokštelė	259031 20
Svirtis	259015 2
Bendras ilgis L	125 mm
Svirties varžtas	259018 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	17 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500