

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Bendras ilgis L	150 mm
Galvutės ilgis L_1	29 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 20
Svirties varžtas	259018 2
Koto dydis	25 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirtis	259015 2
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 2525M12
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500