

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/15mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 6
Plokštelės dydis	15 mm
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 2525M15
Atraminė plokštelė	259031 37
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	22 mm
Svirties varžtas	259018 11
Svirtis	259015 12
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500