

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 3232P15
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1506..
Bendras ilgis L	170 mm
Svirties varžtas	259018 11
Koto dydis	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 37
Plokštelės dydis	15 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Svirtis	259015 12
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500