

Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/19mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Svirtis	259015 13
Darbinės dalies ilgis L ₄	27 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Atraminė plokštelė	259031 38
Svirties varžtas	259018 13
Plokštelės dydis	19 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Galvutės ilgis L ₁	39 mm
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 3232P19
Koto dydis	32 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 4 mm	674242 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500