

**HOLEX****Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: C1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 C1225
GTIN	4045197156099
Produktų klasė	52D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Užapvalintas cilindras“ (WRC).****Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Bendras ilgis	65 mm
Galvos Ø	12 mm
Forma	C1225
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z3

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Freza