



## Pjovimo diskas Basic\* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563650 115
GTIN	9003172409689
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui

#### Specifikacija:

**A60BF.**

### Techninis aprašymas

Disko storis	1 mm
Forma	tiesus
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Specifikacija	A60BF
Disko Ø	115 mm
kai medžiagos storis	3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		