



VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	202276 1
GTIN	4045197861894
Produktų klasė	12X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 3 mm

Bendras ilgis L: 38 mm

Koto Ø D_s : 3 mm

Koto forma: HA

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	3 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,005 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,006 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	1 mm
Dantų skaičius Z	3
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Koto forma	HA
Koto $\varnothing D_s$	3 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Bendras ilgis L	38 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza