



Pjovimo diskas SG STEELOX ITIN PLONAS, Disko Ø: 178mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563430 178
GTIN	4007220807729
Produktų klasė	55T

Aprašymas

Modelis:

- Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.
- Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuko kietas, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.
- Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).

Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

Našus pjovimo diskas iš **serijos SG** pasižymi dideliu patvarumu (kietumas R).

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuko kietais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c.

Specifikacija:

A46R-SG-STEELOX.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plieniui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Techninis aprašymas

Forma	tiesus
Forma	41
Disko storis	1,6 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	8600 min ⁻¹
Specifikacija	A46R-SG-INOX
Disko Ø	178 mm
kai medžiagos storis	7,7 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		

Ti	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	ribotai tinka
Plastikas, GFK	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm

563990 76