

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: AS1020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540709 AS1020
GTIN	4045197522443
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma AS „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	10 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Forma	AS1020
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9

Bendras ilgis	60 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		