



## VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 5 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	201304 5
GTIN	4045197862587
Produktų klasė	12X

### Aprašymas

#### Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 9 mm

Bendras ilgis L: 54 mm

Koto Ø  $D_s$ : 6 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,2 mm

### Techninis aprašymas

Koto forma	HB
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	5 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Bendras ilgis L	54 mm
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	9 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza