



VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 9 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	201304 9
GTIN	4045197862624
Produktų klasė	12X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 13 mm

Bendras ilgis L: 66 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,3 mm

Techninis aprašymas

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Koto Ø D_s	10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Dantų skaičius Z	2
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Bendras ilgis L	66 mm

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	9 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Koto forma	HB
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza