



## Pjovimo diskas Basic\* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 178mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563650 178
GTIN	9003172409870
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui

#### Specifikacija:

**A46BF.**

### Techninis aprašymas

Forma	tiesus
Disko storis	1,6 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min <sup>-1</sup>
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Specifikacija	A46BF
Disko Ø	178 mm
kai medžiagos storis	7,7 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm	563990 76
---------------------------------------	-----------