

Garant
VHM mini freza, AlCrN, Ø e8 DC: 2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202264 2
GTIN	4045197864376
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Kotas kaip **DIN 6535 HB**.

Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:

 pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galąsti.
 Patobulintas paviršius universaliam naudojimui apdirbant plieną ir ketų.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	2 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	45 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Kotas	HB su h6
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,011 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Koto forma	HB
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,01 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08×D
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

tinka