

**Garant****Freza Z1 - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: D1009****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540600 D1009
GTIN	4045197155825
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Rutulys“** (KUD).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø	10 mm
Bendras ilgis	49 mm
Forma	D1009
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z1
Forma	rutuliu
Dantų smulkumas	stambiadantis
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	9 mm
Serija	Dantų forma Z1
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		