

**VHM mini freza, be dangos, Ø e8 DC: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202266 14
GTIN	4045197864895
Produktų klasė	12X

Aprašymas**Modelis:**Kotas kaip **DIN 6535 HB**.**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D _c	14 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	15 mm
Kotas	HB su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,1 mm
Koto forma	HB
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,07 mm
Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	60 mm
Koto Ø D _s	14 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,08×D
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	170 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	100 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	55 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		