

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	202269 6
GTIN	4045197865168
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 13 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 21 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 5,8 mm

Bendras ilgis L: 57 mm

Koto Ø D_s : 6 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,05 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,04 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sužeminto koto Ø D_1	5,8 mm

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Koto forma	HB
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Bendras ilgis L	57 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	21 mm
Dantų skaičius Z	3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza