

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202269 6,5
GTIN	4045197865175
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 16 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 27 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 6,3 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s : 8 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Koto forma	HB
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Bendras ilgis L	63 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos Ø D _c	6,5 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	6,3 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Koto Ø D _s	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a _e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza