

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202269 7,5
GTIN	4045197865199
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

 Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

 Pjovimo briaunos ilgis L_c : 19 mm

 Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 27 mm

 Sužeminto koto Ø D_1 : 7,3 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

 Koto Ø D_s : 8 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	7,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8

Sužeminto koto $\varnothing D_1$	7,3 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Dantų skaičius Z	3
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Koto forma	HB
Pjovimo briaunos ilgis L_c	19 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza