

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202269 12
GTIN	4045197865250
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 26 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 38 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 11,8 mm

Bendras ilgis L: 83 mm

Koto Ø D_s : 12 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	38 mm
Sužeminto koto Ø D_1	11,8 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,1 mm
Koto forma	HB
Dantų skaičius Z	3

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	26 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Bendras ilgis L	83 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto $\varnothing 12 \text{ mm}$

SZ2025 12