

**Garant****VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202269 4
GTIN	4045197865120
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 11 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_1$  kartu su sužemintu kotu: 15 mm

Sužeminto koto Ø  $D_1$ : 3,8 mm

Bendras ilgis L: 57 mm

Koto Ø  $D_s$ : 6 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	11 mm
Koto Ø $D_s$	6 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	3,8 mm
Koto forma	HB
Bendras ilgis L	57 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	15 mm
Kampų nuožulos plotis prie $45^\circ$	0,18 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza