

**Pjovimo diskas Basic* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 230mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563650 230
GTIN	9009012018424
Produktų klasė	53T

Aprašymas**Modelis:**

Universalūs pjovimo diskai profilių, vamzdžių ir pan. pjovimui

Specifikacija:

A46BF.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Disko storis	1,9 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus
Specifikacija	A46BF
Disko Ø	230 mm
kai medžiagos storis	5,7 - 9,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm	563990 76
---------------------------------------	-----------