



## VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 12 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	202276 12
GTIN	4045197865649
Produktų klasė	12X

### Aprašymas

#### Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 16 mm

Bendras ilgis L: 73 mm

Koto Ø  $D_s$ : 12 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,3 mm

### Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Koto forma	HB
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	12 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	16 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,3 mm
Bendras ilgis L	73 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza

## Paslaugos

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto  $\varnothing$  12 mm

SZ2025 12