



VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 18 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202276 18 |
| GTIN | 4045197865670 |
| Produktų klasė | 12X |

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 24 mm

Bendras ilgis L: 84 mm

Koto Ø D_s : 18 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,4 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,09 mm |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Koto Ø D_s | 18 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |

| | |
|--|---|
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 18 mm |
| Koto forma | HB |
| Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm |
| Bendras ilgis L | 84 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 24 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | N |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | $0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$ |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Kotinė freza |