

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: C0616

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540709 C0616
GTIN	4045197522450
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma C „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos (WRC)

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 16 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	C0616
Galvos Ø	6 mm
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Bendras ilgis	50 mm

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	16 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		