

Garant**VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202290 3,5
GTIN	4045197865793
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	3,3 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,13 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,02 mm
Dantų skaičius Z	3
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,025 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	3,5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	15 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	11 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB