



## HOLEX Pro pjovimo diskas „du viename“, Disko Ø: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563500 100
GTIN	4045197438577
Produktų klasė	52M

### Aprašymas

#### Modelis:

#### Universalūs pjovimo diskas plienui ir INOX.

Lengvai pjaunamas ir stabilus. Kiaurymės Ø 16 mm.

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v<sub>c</sub>.

#### Specifikacija:

#### A30Q-BF.

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

Forma	41
Forma	tiesus
Disko storis	1,6 mm
maksimalus sūkių skaičius	15300 min <sup>-1</sup>

Kiaurymės Ø	16 mm
Specifikacija	A30Q-BF
Disko Ø	100 mm
kai medžiagos storis	7,7 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		