

HOLEX**Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: D1210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 D1210
GTIN	4045197156136
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Rutulys“** (KUD).**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	60 mm
Galvos Ø	12 mm
Forma	rutuliu
Forma	D1210
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	10 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HSS

Produkto rūšis

Freza