

**HOLEX****Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: M1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 M1225
GTIN	4045197156211
Produktų klasė	52D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Smailas kūgis“ (SKM).****Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis	65 mm
Forma	M1225
Forma	kūginė
Galvos Ø	12 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HSS

Produkto rūšis

Freza