

HOLEX**Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: AS1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	AS1225
Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Galvos Ø	12 mm
Bendras ilgis	65 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z3

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Freza