

Garant**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS/E Nr. 114500 dėžutėje, TiAlN, Tipas: 1-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Pastiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	1 - 10 mm
Grąžtų skaičius	19
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,5 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 338

Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	31 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7

Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralinis grąžtas HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1