

Garant**Oro valymo stotelė Air Cleaning Point, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

986000 M

GTIN

4045197866837

Produktų klasė

96U

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus ir tvirtas lakštinio plieno korpusas su įmontuota pneumatine nusiurbimo sistema ir surinkimo talpa. Nusiurbimo procesas valdomas kojiniu pedalu priekinėje pusėje. Su ratukais ir rankena galinėje pusėje patogiam transportavimui. Veikimui reikalinga tik dirbtuvių suslėgto oro jungtis.

Paskirtis:

Paprastam ir kruopščiam detalių bei įrankių valymui naudojant suspaustą orą. Dulkės, drožlės, tepalai ir skysčiai nusiurbiami ir surenkami tam skirtoje talpoje.

Tiekimo sudėtis:

Su pneumatiniu GARANT pistoletu Nr. 080123 dyd. AIR, žarna ir Easyfix pneumatinio pistoleto laikikliu Nr. 955750 dyd. 1, Easyfix plastikine dėže Nr. 955790 dyd. 74.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016.

Pastaba:

Atsarginius filtro kilimėlius rasite prie Nr. 986001 adresu www.hoffmann-group.com. Reikalingi 2 atsarginiai filtro kilimėliai Nr. 986001 1 dydis pakeitimui.

Techninis aprašymas

Aukštis	1300 mm
Pneumatinė jungtis	DN 7,2
Plotis	1050 mm
Tipas	M
Surenkamas tūris	40 l
Gylis	450 mm
Darbinis aukštis	870 mm
Svoris	90 kg
Produkto rūšis	Valymo reikmenų spinta

Priedai

Atsarginis filtro kilimėlis, skirtas Air Cleaning Point Tipas 1	986001 1
-----------------------------------------------------------------	----------