

HOLEX**Freza Z3 – pusiau glotniam apdirbimui, su drožlialaužiu grioveliu, HSS, Tipas: D1614****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

Frezos iš HSS tinka darbui, kai yra didelis vibravimas. **Forma „Rutulys“** (KUD).**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	60 mm
Forma	D1614
Forma	rutuliu
Galvos Ø	16 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	14 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HSS

Produkto rūšis

Freza