


**Garant****LOEU 130708 TR-H, HB7710, Tipas: GG**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215147 GG
GTIN	4045197866882
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU 130708 TR-H

Tipas: Ketus

Kampo spindulys: 0,8 mm

Pastūma  $f_z$ : 0,24 mm

## Techninis aprašymas

Tipas	Ketus
Pastūma $f_z$	0,24 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	LOEU 130708 TR-H
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7710
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ketus (G)	tinka	300 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		