

Garant**LOEU 130708 TR-M, HB735, Tipas: UNI****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215151 UNI |
| GTIN | 4045197866899 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: LOEU 130708 TR-M

Tipas: UNI

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipas | UNI |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | LOEU 130708 TR-M |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Kietlydinys | HB735 |
| Ašmenys | HM |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 110 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 200 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |