

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	170 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Varžtas spaustukui	259021 1
Laikiklio ISO kodas	MVPCR/L 3232P16
Spaustukas	259038 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Atraminė plokštelė	259031 39
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Koto dydis	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	117,5 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500