

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai:
20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Galvutės ilgis L ₁	41 mm
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Spaustukas	259038 2
Atraminė plokštelė	259031 39
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Laikiklio ISO kodas	MVPNR/L 2020K16
Varžtas spaustukui	259021 1
Plokštelės dydis	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	117,5 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500