

Garant**Tekinimo peilis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai:
32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Varžtas spaustukui	259021 1
Varžtas atraminei plokštei	259025 3
Spaustukas	259038 2
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Laikiklio ISO kodas	MVPCR/L 3232P16
Koto dydis	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	117,5 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 2	259038 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas spaustukui Tipas 1	259021 1
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500