

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spaustukas	259038 4
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Varžtas spaustukui	259021 4
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R MVPNR/L 16
Reguliuojamas kampas κ	117,5 laipsniai
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 4	259038 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500