

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: C1020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540709 C1020
GTIN	4045197522474
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma C „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto cilindro formos (WRC)

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	10 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Bendras ilgis	60 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Forma	C1020
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		