

Garant**Ištekinimo peilis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VN.. 1604..
Atraminės plokštelės varžtas	259025 3
Reguliuojamas kampas κ	117,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Laikiklio ISO kodas	A32S MVPNR/L 16
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	259031 39
Varžtas spaustukui	259021 4
Užspaudimo ilgis L ₂	31 mm
Bendras ilgis L	250 mm
Spaustukas	259038 2
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 39	259031 39
Spaustukas Tipas 2	259038 2
Varžtas spaustukui Tipas 4	259021 4
Varžtas atraminei plokštei Tipas 3	259025 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500